Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 2561.100

Flangia metallica

Stato: 29/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SZ 2561.100 - Flangia metallica con fori pretranciati a passo metrico

Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite, grado di protezione IP 66 con montaggio nella posizione normale (inferiore).

Caratteristiche

Codice prodotto	SZ 2561.100
Descrizione prodotto	Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	RAL 7035
Nota	Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
Numero fori pretranciati a passo metrico	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Dimensioni	Larghezza: 330 mm Profondità: 90 mm
Adatti per	Tipo di contenitore: AE
Flangia	Grandezza: 3
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66 quando la flangia viene montata in posizione normale (inferiore)
Number knockouts	9 4 2
Metric diameter	M20 M25 M32
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.31

Caratteristiche

Peso lordo	0.356
Codice tariffa doganale	73079100
EAN	4028177390850
E-Number Sweden	E3404795
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421