Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# FT 2735.530

# Sistema di finestre

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2735.530 - Sistema di finestre per VX, TS, VX SE

Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.





## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | FT 2735.530 |
| Esecuzione | Profilato da 30 |
| Descrizione prodotto | Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato. |
| Materiale | Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza. |
| Superficie | Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035<br>Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale |
| Value base frame | Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura.<br>Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)<br>Cerniera con angolo di apertura a 180°. |

© Rittal 2026

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Value base frame | Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature)<br>Regolabile in altezza.<br>Rende stabile l'apertura della porta.<br>Ricopre gli angoli di intersezione.<br>Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta.<br>Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 54 |
| Nota | Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm)<br>Non adatto all'installazione outdoor |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX<br>TS<br>VX SE<br>Larghezza: = 600 mm |
| Dimensioni | Larghezza: 500 mm<br>Altezza: 570 mm<br>Profondità: 47 mm |
| Superficie visibile | Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm<br>Altezza finestra d'ispezione: 498 mm |
| Profondità montaggio componenti (max) | 33 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4,783 kg |
| Peso lordo | 5,06 kg |
| Codice tariffa doganale | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Descrizione prodotto | FT Finestra per VX, TS, VX SE, profilo da 30, LAP: 500x570x47 mm, per L: 600 mm |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Certificati | Grado di protezione |