Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

FT 2735.530

Sistema di finestre

Stato: 8/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2735.530 - Sistema di finestre per VX, TS, VX SE

Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.

Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2735.530
Esecuzione	Profilato da 30
Descrizione prodotto	Per coprire gli strumenti di visualizzazione o di comando, per proteggere da polvere/liquidi o dall'accesso di personale non autorizzato.
Materiale	Profilo in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco e lastre in vetro di sicurezza.
Superficie	Telaio di base: verniciatura a polvere RAL 7035 Profilo cerniera e chiusura: anodizzato, naturale
Value base frame	Caratteristiche del vetro di sicurezza: elevata resistenza ai prodotti solventi e alle abrasioni, antistatico, pericolo di infortunio ridotto in caso di rottura. Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) Cerniera con angolo di apertura a 180°.

Caratteristiche

Value base frame	Facilmente avvitabile alla porta grazie alle dimensioni compatibili (il telaio di rinforzo della porta è utilizzabile come sagoma per le forature) Regolabile in altezza. Rende stabile l'apertura della porta. Ricopre gli angoli di intersezione. Nessun accumulo di polvere sulla guarnizione, fissaggio ottimizzato del vetro, polveri e liquidi non possono depositarsi dietro la finestra all'apertura della porta. Profilato del telaio disponibile nelle altezze 30 mm e 60 mm
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Nota	Inserto di chiusura a doppio pettine di serie, sostituibile con altri inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A, e/o con il sistema di chiusura Ergoform-S (altezza esterna = 270 mm) Non adatto all'installazione outdoor
Adatti per	Tipo di contenitore: VX TS VX SE Larghezza: = 600 mm
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 570 mm Profondità: 47 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 363 mm Altezza finestra d'ispezione: 498 mm
Profondità montaggio componenti (max)	33 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.783
Peso lordo	5.06
Codice tariffa doganale	76101000
EAN	4028177476318
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527

Caratteristiche

ECLASS 8.0	27182301

Approvazioni

Certificati	Grado di protezione