Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2787.000

Finestra di protezione in vetro acrilico

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

FT 2787.000 - Finestra di protezione in vetro acrilico

Per proteggere gli elementi di comando e visualizzazione nelle dimensioni 19" standard o metriche.

Caratteristiche

Codice prodotto	FT 2787.000
Esecuzione	metrico
Descrizione prodotto	Con chiusura di sicurezza, serratura a chiave n. 3524 E.
Materiale	Telaio: Profilati in alluminio estruso con angolari in pressofusione di zinco Vetro: vetro acrilico, fumé
Parti incluse nella fornitura	Cerniere e materiale di fissaggio inclusi. Incl. inserto di sicurezza n. 3524 E
Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 54
Dimensioni	Larghezza: 500 mm Altezza: 400 mm Profondità: 47,5 mm
Superficie visibile	Larghezza finestra d'ispezione: 460 mm Altezza finestra d'ispezione: 379,5 mm
Profondità montaggio componenti (max)	43 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2,228 kg
Peso lordo	2,428 kg
Codice tariffa doganale	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301

Caratteristiche

Descrizione prodotto	FT Finestra Protezione 500X400