Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 5301.348

Modulo lamiera di fondo per entrata cavi laterale

Stato: 2/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

VX 5301.348 - Modulo lamiera di fondo per entrata cavi laterale per VX IT

Su entrambi i lati con apertura regolabile e listelli a spazzola. Grazie all'apertura laterale, il modulo lamiera di fondo può essere equipaggiato anche con cavi precablati.

Caratteristiche

Codice prodotto	VX 5301.348
Esecuzione	Tetto per ingresso cavi sui lati, con guarnizione di tenuta in gomma
Descrizione prodotto	Su entrambi i lati con apertura regolabile e listelli a spazzola. Grazie all'apertura laterale, il modulo lamiera di fondo può essere equipaggiato anche con cavi precablati.
Materiale	Lamiera modulare: Lamiera d’acciaio Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-HB, priva di alogeni
Superficie	Lamiera modulare: zincata
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Indicazioni per il montaggio	La combinazione di più moduli del fondo è necessaria per chiudere completamente il fondo del VX IT Il modulo lamiera di fondo può essere utilizzato in sostituzione di altri moduli del fondo profondi 237,5 mm
Nota	I moduli lamiera di fondo con listello a spazzola non sono idonei per applicazioni con grado di protezione secondo IEC 60 529
Adatti per	Tipo di contenitore: VX IT Larghezza: = 800 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	2
Peso lordo	2.36
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	73269098

Caratteristiche

EAN	4028177951006
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261