Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5852.580

Armadio SE 8

Stato: 9/09/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SE 5852.580 - Armadio SE 8 IP 66/NEMA 4X

Maggiore grado di protezione grazie a IP 66 / NEMA 4X. Tempi di installazione ridotti grazie alle pareti laterali costituite da un unico pezzo con telaio sagomato.

Caratteristiche

Codice prodotto	SE 5852.580
Descrizione prodotto	L'armadio singolo monoblocco è basato sulla piattaforma TS 8. Gli accessori per l'allestimento interno TS 8 consentono infinite possibilità di configurazione.
Materiale	Contenitore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Porta: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, lucidatura lineare esterna Parete posteriore: Acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, lucidatura lineare esterna Fondo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio 3,0 mm
Superficie	Contenitore, parete posteriore e porta: lucidatura lineare, grana 400 Piastra di montaggio: zincata Fondo: lucido
Parti incluse nella fornitura	Contenitore, realizzato in un pezzo unico che comprende le pareti laterali e il tetto Porta/e Battuta della porta a destra, reversibile a sinistra Parete posteriore asportabile Piastra di montaggio Fondo, cieco Chiusura: doppio pettine 3 mm 2 profili di montaggio TS 18 x 38 mm
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 1.800 mm Profondità: 500 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	699 mm x 1.696 mm

Caratteristiche

Grado di protezione IP secondo EN 60 529	IP 66
Grado di protezione NEMA	NEMA 4X NEMA 3R
Nota	A causa dello spessore del materiale consigliamo di utilizzare, per l'allestimento interno, le viti a testa esagonale in acciao inox.
Materiale di base	Acciaio inox
Confezione	1 pz.
Peso netto	126
Peso lordo	132
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177696754
ECLASS 8.0	27180101

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK