Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6148.000

# Ruote pivottanti doppie

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

# CP 6148.000 - Ruote pivottanti doppie

Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | CP 6148.000 |
| Descrizione prodotto | Per applicazioni mobili, installabili direttamente nell'armadio. |
| Colore | Nero con superficie di rotolamento grigia |
| Parti incluse nella fornitura | 4 ruote pivottanti doppie, di cui 2 non munite di dispositivo di arresto.<br>Materiale di fissaggio |
| Adatti per | Tipo di contenitore: VX<br>Tipo di contenitore: VX IT<br>Tipo di contenitore: TS<br>Tipo di contenitore: TS IT<br>Tipo di contenitore: VX SE<br>Tipo di contenitore: CX<br>Tipo di contenitore: PC<br>Tipo di contenitore: Pulpito compatto in acciaio inox<br>Tipo di contenitore: IW<br>Tipo di contenitore: Data Rack<br>Tipo di contenitore: Chiller Blue e+<br>Tipo di contenitore: Chiller VX25 TopTherm |
| Clearande floor | 85 mm |
| Capacità di carico (statico) massima per componente | 750 N |
| Adatto per nr. d'ord. | 6106.200<br>6106.300 |
| Dimensioni | Filettatura: M12 x 20 |
| Confezione | 4 pz. |
| Codice tariffa doganale | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |

© Rittal 2026

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Descrizione prodotto | CP Ruote Pivottanti Doppie, 2 con/ Senza Fermo, Carico Statico per Ruota 75 Kg |