Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# CP 6320.300

# Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Stato: 7/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6320.300 - Contenitore di comando con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando in lamiera d'acciaio dal design moderno, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante CP 60 / 120 / 180, accessibilità anteriore o posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP 55

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | CP 6320.300 |
| Materiale | Contenitore e porta: lamiera d'acciaio<br>Listelli per l'impugnatura: alluminio<br>Frontale: alluminio<br>Tappi di copertura: plastica |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale<br>Frontale: anodizzato naturale |
| Colore | Contenitore e porta: RAL 7035<br>Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale<br>Frontale: anodizzato naturale<br>Tappi di copertura: similare RAL 7024 |
| Parti incluse nella fornitura | Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm<br>Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile<br>Impugnature laterali e tappi di chiusura<br>Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm<br>Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura TS |
| Dimensioni | Larghezza: 380 mm<br>Altezza: 380 mm<br>Profondità: 210 mm |
| Grado di protezione IP secondo IEC 60 529 | IP 55 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Esecuzione | Accesso di servizio dal retro |
| Nota | Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore<br>Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare<br>Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserti di chiusura 27 mm, esecuzione A, inserti cilindrici di sicurezza, maniglie in plastica e maniglie a traversino, esecuzione B |
| Materiale di base | Alluminio |
| Chiusura | Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo<br>Numero di chiusure: 1<br>Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 9.041 |
| Peso lordo | 9.517 |
| EAN | 4028177693982 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

# Approvazioni

| | |
|---|---|
| Spiegazioni | Dichiarazione di conformità<br>Dichiarazione di conformità UK |