Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6320.650

Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 6320.650 - Contenitori di comando AX con listelli per l'impugnatura

Contenitore di comando con listelli per impugnatura, su base AX, lamiera d'acciaio, con feritoia per braccio portante Ø 130 mm, idoneo per i sistemi a braccio portante 60/120/180, accessibilità posteriore, frontale in alluminio smontabile per facilitare le lavorazioni, grado di protezione IP55.





Caratteristiche

Codice prodotto	AX 6320.650
Esecuzione	Attacco, raccordo Ø 130 mm
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Frontale: alluminio Tappi di copertura: plastica
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Frontale: anodizzato naturale
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Frontale: anodizzato naturale Tappi di copertura: similare RAL 7024

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Parte anteriore con pannello frontale in alluminio, spessore 3 mm, facilmente lavorabile Impugnature laterali con tappi di chiusura Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 600 mm Profondità: 210 mm
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo 508A	Type 1 Type 12
Esecuzione	Accesso di servizio dal retro
Codice IK	IK08
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A Sistemi di chiusura per accessibilità dal fronte: inserto di chiusura a doppio pettine sostituibile con inserti di chiusura 27 mm esecuzione A
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	17 kg
Peso lordo	17,3 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	78,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato

Caratteristiche

Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002504
ETIM 8	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Descrizione prodotto	AX contenitore di Comando con Maniglie, LXAXP 600X600X210 mm, Lamiera d'acciaio, Maniglie In Alluminio, Accesso di SErvizio dal Retro

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK