Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 6321.050

Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Stato: 23/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

AX 6321.050 - Contenitore di comando AX per monitor fino a 24"

Contenitore di comando per monitor fino a 24", lamiera d'acciaio, con attacco VESA 75/100 integrato. Protezione efficace per i monitor TFT da tavolo attualmente in commercio fino a 24" nei formati 16:9/16:10. Grado di protezione IP 65.





Caratteristiche

Codice prodotto	AX 6321.050
Descrizione prodotto	Adatto per monitor con diagonale fino a 24", formati di visualizzazione 16:9/16:10
Materiale	Contenitore: lamiera d'acciaio Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato Listelli per l'impugnatura: alluminio Tappi di copertura: plastica Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza Supporto monitor: lamiera d'acciaio
Superficie	Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale
General colour	RAL 7035
Colore	Contenitore e porta: RAL 7035 Listelli per l'impugnatura: anodizzato naturale Tappi di copertura: similare RAL 7024

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Contenitore con porta, feritoia e piastra di rinforzo per sistema a braccio portante Ø 130 mm Vetro di ispezione Supporto per monitor con attacco VESA 75/100 Impugnature laterali e tappi di chiusura Porta posteriore, incernierata a destra Chiusura a filo con inserto a doppio pettine 3 mm Angolare di montaggio per allestimento interno con sistema di foratura
Dimensioni	Larghezza: 650 mm Altezza: 450 mm Profondità: 155 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating secondo 508A	Type 1 Type 12
Numero di chiusure	2
Codice IK	IK08
Nota	Attacco del braccio portante e battuta della porta reversibile tramite rotazione del contenitore Opzione: attacco braccio portante Ø 130 mm, preforato in posizione eccentrica nella piastra di rinforzo, facile da forare Sistemi di chiusura per accessibilità dal retro: inserto di chiusura sostituibile con maniglia Comfort Mini AX e inserti di chiusura da 27 mm, esecuzione A
Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura a filo Numero di chiusure: 2 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	15,66 kg
Peso lordo	15,8 kg

Caratteristiche

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	59,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Descrizione prodotto	AX contenitore di Comando, per Monitor Tft Fino a 24", LXAXP 650X450X155 mm, Lamiera d'acciaio, Listelli D'Impugnatura In Alluminio

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità