Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 6730.340

Piastre di montaggio parziali, agganciabili

Stato: 29/11/2026 (Fonte: www.rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TP 6730.340 - Piastre di montaggio parziali, agganciabili per TP, TS e VX SE

Da installare nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno.

Caratteristiche

Codice prodotto	TP 6730.340
Descrizione prodotto	Facilità di montaggio nelle viti di fissaggio premontate.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Zincato
Parti incluse nella fornitura	Materiale di fissaggio
Possibili installazioni	nell'alzata e nel leggio, sulle guide di allestimento interno nel basamento in profondità, fissate ai lati dei sistemi a chassis o dei listelli di montaggio premontati In altri armadi di comando, nelle guide dotate di reticolo di foratura da 25 mm
Nota	Montaggio in batteria tramite giunto di accoppiamento esterno Larghezza max. d'installazione per piastre di montaggio parziali = larghezza pulpito meno 100 mm I pulpiti TP richiedono anche i profilati per l'allestimento interno TP
Dimensioni	Larghezza: 700 mm Altezza: 437 mm
Adatta per tipo di contenitore	TP TS VX SE CX
Adatti per	Tipo di contenitore: TP TS VX SE CX
Confezione	1 pz.
Peso netto	6,455 kg

© Rittal 2026

Caratteristiche

Peso lordo	6,795 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	25,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF	Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27180504
Descrizione prodotto	TP Piastre di montaggio parziali agganciabili, per TS, SE, TP, CX, dimensioni LxA: 700x437 mm