Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# TE 7000.670

# Unità di ventilazione, forzata

Stato: 14/05/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TE 7000.670 - Unità di ventilazione, forzata per armadi TE

Moduli di ventilazione specifici, atti a garantire la conduzione mirata dell’aria e impedire la formazione parziale di sacche di calore nell'armadio TE 7000.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Nr. d'ord. | TE 7000.670 |
| Descrizione prodotto | Per realizzare un sistema di ventilazione forzata nell'armadio TE 7000. Viene inserita nella feritoia già predisposta. E' possibile integrare un ulteriore ventilatore opzionale. |
| Parti incluse nella fornitura | 1 unità di ventilazione<br>Materiale di fissaggio<br>2 ventilatori<br>1 termostato<br>Cavo di allacciamento, senza spina |
| Portata d'aria per ventilatore (aspirazione libera) | 160/180 |
| Tensione nominale di esercizio | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Portata del ventilatore (in aspirazione libera) | 1514 |
| Nota | Connessione ad un quadro elettrico o mediante connettore specifico del paese di utilizzo |
| Range temperatura di esercizio | -10 °C...55 °C |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 4.033 |
| Peso lordo | 4.233 |
| Codice tariffa doganale | 84145915 |
| EAN | 4028177437371 |
| E-Number Sweden | E7239785 |
| ECLASS 8.0 | 27180716 |