Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7111.214

# Portacavi, fissaggio 19"

Stato: 16/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

# DK 7111.214 - Portacavi, fissaggio 19"

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio 19", raccordo a pettine.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | DK 7111.214 |
| Descrizione prodotto | Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi.<br>Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando. |
| Applicazioni tipiche | Per una disposizione orizzontale dei cavi all'interno del piano di ripartizione. Grazie alla loro apertura di fissaggio questi portacavi possono essere spostati anche a posteriori nel sistema di foratura da 19" del piano di montaggio dove vengono fissati ai componenti installati nell'armadio con le viti di fissaggio predisposte. |
| Materiale | Elemento di supporto: Lamiera d’acciaio<br>Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0 |
| Colore | RAL 9005 |
| Parti incluse nella fornitura | Portacavi<br>Raccordi a pettine |
| Number connection combs | 5 |
| Nota | Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm |
| Unità di altezza | 1 HE |
| Confezione | 10 pz. |
| Peso netto | 0.57 |

© Rittal 2025

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Peso lordo | 0.668 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 2,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Nota sulla classificazione PCF | Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato |
| Codice tariffa doganale | 73269098 |
| EAN | 4028177550360 |
| E-Number Sweden | E7282517 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |