Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.000

Lampada a LED per IT

Stato: 9/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

DK 7859.000 - Lampada a LED per IT per armadi e contenitori IT

Per l'illuminazione perfetta degli armadi IT e dei contenitori IT.





Caratteristiche

Codice prodotto	DK 7859.000
Esecuzione	Isolato, con fusibile interno (T2A)
Descrizione prodotto	Per una illuminazione perfetta dell'armadio di rete.
Vantaggi	On/off manuale o automatico possibile tramite interruttore di contatto della porta Illuminazione ottimale dell'intero armadio Montaggio rapido plug & play Fissaggio tramite clip, vite o magnete (a scelta) Pronto all'uso con cavo di connessione con connettore Fissaggio senza perdita di altezza utile per gli allestimenti
Materiale	Corpo illuminante: alluminio estruso Copertura lampada: policarbonato Terminali lampada: PC-ABS
Colore	Contenitore: RAL 7016
Parti incluse nella fornitura	Lampada a LED per IT Kit di fissaggio magnetico Viti di fissaggio

Caratteristiche

Possibilità di collegamento	Alimentazione tramite connettore Interruttore di posizione della porta
Classe di isolamento	II (doppio isolamento)
Interruttore (tipo)	Interruttore di posizione della porta integrato
Tipo di montaggio corpo illuminante	Fissaggio a vite Fissaggio a clip Fissaggio magnetico
Possibili installazioni	Viti o clip direttamente sul profilo VX IT/VX SE TE 8000, contenitori IT:con set di fissaggio magnetico AX, TP: con kit di fissaggio magnetico AX: con guida per allestimento interno Per il funzionamento con connettori europei secondo CEE 7/16 e connettori femmina
Flusso luminoso	600 lm
Colore luce	4000 K (bianco neutro)
Nota	I cavi di collegamento «plug-in» devono essere utilizzati esclusivamente con le lampade a LED Il collegamento in cascata di più lampade a LED per IT non è possibile
Dimensioni	Larghezza: 337 mm Altezza: 55 mm Profondità: 23 mm
Range temperatura di esercizio	-20 °C...55 °C
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 20
Confezione	1 pz.
Peso netto	0.38
Peso lordo	0.401
Codice tariffa doganale	94054990
EAN	4028177817937
ETIM 9	EC000321
ECLASS 8.0	27189241

Approvazioni

Approvazioni	UL
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità