Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TE 7888.940

Rack di ripartizione

Stato: 27/07/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

TE 7888.940 - Rack di ripartizione TE 8000 open

Per un'ottima accessibilità da tutti i lati durante le operazioni di montaggio e allestimento.

Caratteristiche

Nr. d'ord.	TE 7888.940
Vantaggi	Ottima accessibilità da tutti i lati per facilitare le operazioni di montaggio e allestimento Passaggio d'aria senza limitazioni tecniche grazie alla struttura aperta La distanza dei piani di fissaggio è a regolazione continua
Materiale	Lamiera d'acciaio
Superficie	Verniciatura a polvere
General colour	RAL 7035
Colore	RAL 7035
Parti incluse nella fornitura	Struttura autoportante con piano di montaggio 482,6 mm (19") anteriore e posteriore Lamiera del tetto predisposta per accogliere l'organizzatore cavi Telaio del fondo aperto, con 2 sistemi a chassis montati nella larghezza per realizzare configurazioni personalizzate 4 piedini di livellamento M10 (forniti non montati) Lamiera del tetto con listello a spazzola, sul retro, nel senso della lunghezza
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 2.000 mm Profondità: 1.000 mm
Unità di altezza	42 HE
Unità di altezza	42 HE
Spazio libero dal piano da 19", anteriore/posteriore	80 mm / 130 mm
Distanza tra i piani in condizione di pronta consegna	745 mm
Capacità di carico	7.000 N

Caratteristiche

Materiale di base	Lamiera d'acciaio
Confezione	1 pz.
Peso netto	33
Peso lordo	35
EAN	4028177801554
E-Number Sweden	E7282509
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602