Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 7993.175

Armadi compatti AX

Stato: 12/08/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

AX 7993.175 - Armadi compatti AX Standard del Gruppo BMW AG

Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm, per le tecnologie di costruzione delle carrozzerie.

Caratteristiche

Codice prodotto	AX 7993.175
Descrizione prodotto	Utilizzabile in tutti gli impianti automotive e di componentistica del gruppo BMW AG. Armadio secondario come ripartitore da 24 V o 400 V, dimensioni 800 x 900 x 400 mm, più zoccolo da 200 mm per il reparto Technologie Karosseriebau TKB.
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Contenitore: RAL 7035 Zoccolo: RAL 9005

Caratteristiche

Parti incluse nella fornitura	Tetto con quattro fori di fissaggio per sistema a braccio portante, coperti con tappi di tenuta, all'interno con piastra di rinforzo e quattro rivetti M6 sotto la foratura della lamiera di copertura Porta con maniglia Comfort montata 2435.100 incl. inserto a doppio pettine 2466.000 Fondo con ampia ferritoia per introduzione cavi, lamiere di fondo in più parti e con la possibilità di inserire spazzole ingresso cavi Zoccolo alto 200 mm 2820.082, composta da quattro elementi angolari, due flange per zoccolo alte 100 m montate sovrapposte davanti e una flangia alta 200 mm dietro A destra e a sinistra viene montato uno zoccolo 2820.420 alto 200 mm La porta è collegata al punto di messa a terra inferiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316 Il rinforzo del tetto è collegato al punto di messa a terra superiore del contenitore tramite una bandella piatta di messa a terra 2412.316 una bandella piatta di messa a terra 2412.316 montata nel punto di messa a terra, che il cliente deve collegare al telaio di montaggio Lütze ancora da montare senza piastra di montaggio Lampada LED 2500.220 (fornita non montata) Cavo di collegamento per alimentazione lampade LED 2500.410 (fornito non montato) Interruttore di posizione porta 2500.460 (fornito non montato) Angolare di montaggio 4597.000 per il montaggio dell'interruttore di posizione porta (fornito non montato)
Applicazioni tipiche	Ripartitore 24 V
Dimensioni	Larghezza: 800 mm Altezza: 900 mm Profondità: 400 mm
Altezza incl. zoccolo	1.100 mm
Confezione	1 pz.
Peso netto	50
Peso lordo	52.8
Codice tariffa doganale	94032080
EAN	4028177960114