Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AX 7993.226

# Distributore di energia 24 V DC

Stato: 6/09/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 7993.226 - Distributore di energia 24 V DC come da specifiche

Ripartirore di corrente decentralizzato, per l'alimentazione a 24 V DC. Da utilizzare in accordo con le specifiche di progetto.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Codice prodotto | AX 7993.226 |
| Descrizione prodotto | Armadio compatto AX 1039.000. Struttura robusta in lamiera d'acciaio, corpo monoblocco piegato e saldato negli angoli, con scanalatura perimetrale nell'apertura porta, parete posteriore con predisposizione per supporto fissaggio a parete. Fondo armadio compatto con flangia ingresso cavi asportabile in acciaio. Con guarnizione in schiuma PU, listelli forati su porta, collegamento al cavo di messa a terra posizionato sul rinforzo porta. Cerniere avvitate. Piastra di montaggio: con asole per la messa a terra con piastra già installata. Piastra di montaggio con stampate le misure per un facile posizionamento dei componenti. |
| Materiale | Contenitore: lamiera d'acciaio<br>Porta: lamiera d'acciaio, guarnizione perimetrale in poliuretano iniettato |
| Superficie | Contenitore e porta: trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna, bucciata<br>Piastra di montaggio: zincata |
| Colore | RAL 7035 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Parti incluse nella fornitura | Porta con cerniere a 180°, incernierata a destra, montata<br>Flangia ingresso cavi con 2 aperture (LxP) 112 x 36 mm, cad. con 4 fori di fissaggio Ø 5,5 mm sul retro<br>Flangia ingresso cavi con 2 fori Ø 16,5 mm, 2 fori Ø 20,5 mm nonché un foro Ø 25,5 mm<br>4 supporti di fissaggio parete per distanza parete 40 mm (acclusi sfusi)<br>Piastra di montaggio inferiore con una canalina cavi orizzontale 75 x 75 mm, lunga 420 mm, piastra di montaggio superiore con una canalina cavi orizzontale 40 x 40 mm, lunga 420 mm, le canaline cavi orizzontali sono collegate a una canalina cavi verticale 25 x 40, lunga 175 mm<br>2 guide portanti TH35/7,5 montate in orizzontale sulla piastra di montaggio, guida portante sinistra lunga 107 mm, destra lunga 437 mm<br>Maniglia in plastica 2577.010 completa di chiusura VW-E1 (fornita non montata) |
| Applicazioni tipiche | Per gli stabilimenti del Gruppo Volkswagen in tutto il mondo, ad eccezione degli stabilimenti negli Stati Uniti |
| Nota | Ai sensi di BV 1.09 § 1.1.2, tutte le serrature montate su macchine e impianti devono essere di norma consegnate senza chiavi. Per il proprio fabbisogno personale, i fornitori possono comunque ordinare le chiavi cilindri necessarie separatamente. Codice d'ordinazione 2532.002.<br>Certificazione UL come da certificato n. 20190301 – E76083, predisposizione per classificazione di tipo UL 1, 12. La certificazione si limita esclusivamente al contenitore vuoto, le aperture del contenitore devono essere chiusi dal cliente a seconda del grado di protezione IP del contenitore |
| Grado di protezione NEMA | NEMA 4 |
| Grado di protezione IP secondo EN 60 529 | IP 66 |
| Dimensioni | Larghezza: 600 mm<br>Altezza: 380 mm<br>Profondità: 210 mm |
| Confezione | 1 pz. |
| Peso netto | 16 |

# Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Peso lordo | 16.26 |
| Codice tariffa doganale | 94032080 |