Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KEL 9208.600

Contenitori Ex

Stato: 29/04/2024 (Fonte: rittal.com/it-it)

KEL 9208.600 - Contenitori Ex Plastica, contenitore vuoto con portina incernierata

Cassette Ex con portina incernierata in plastica

Caratteristiche

Nr. d'ord.	KEL 9208.600
Applicazioni tipiche	Zona 1 e 2 e/o 21 e 22 secondo 2014/34/UE Campo temperatura ambiente -30 °C...+80 °C I dispositivi installati possono limitare le temperature indicate Modo di protezione antideflagrante secondo EN 60 079: protezione dell'apparecchio tramite sicurezza aumentata (Ex e), protezione dell'apparecchio tramite contenitore (Ex tb)
Materiale	Contenitore: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10 Ω Porta: poliestere insaturo rinforzato con fibre di vetro, resistenza superficiale: < 10 Ω guarnizione perimetrale in silicone iniettato Piastra di montaggio: lamiera d'acciaio, zincata
Colore	RAL 9011
Parti incluse nella fornitura	Contenitore Porta Piastra di montaggio
Dimensioni	Larghezza: 600 mm Altezza: 800 mm Profondità: 300 mm
Dimensioni piastra di montaggio (L x A)	517 mm x 750 mm

Caratteristiche

Certificate IEC EX PTB 10.0011U	sì
Certificate PTB 03 ATEX 1011U	sì
Materiale di base	Plastica
Chiusura	Esecuzione della chiusura: Chiusura ad aste su 3 punti Numero di chiusure: 1 Inserto di chiusura: Doppio pettine 3 mm
Grado di protezione IP secondo IEC 60 529	IP 66
Confezione	1 pz.
Peso/Conf.	24,3 kg
Codice tariffa doganale	94037000
EAN	4028177138421
ETIM 7.0	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvazioni

Approvazioni	ATEX
Certificati	Grado di protezione
Spiegazioni	Dichiarazione del costruttore