Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9344.350

Sezionatori sottocarico per fusibili NH

Stato: 18/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

SV 9344.350 - Sezionatori sottocarico per fusibili NH con controllo elettromeccanico del fusibile (MSÜ)

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9344.350
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94 Piste di contatto: rame elettrolitico, argentato
Colore	Chassis: RAL 7035 Coperchio: RAL 7035/7001
Area del serraggio del morsetto per sbarre lamellari in rame	Larghezza area serraggio: 50 mm Altezza area di serraggio del morsetto per sbarre: 10 mm
for mounting plate assembly	sì
Connessione cavi	sup/inf
Connessione elettrica	Vite M10
Corrente nominale di esercizio max.	630 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Per grandezza fusibili NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibili)
Dimensioni	Larghezza: 250 mm Altezza: 298 mm
Connessione di conduttori	10 - 300 mm²
Numero dei poli	3 poli
Round conductor cross-section	10 - 300 mm²
Confezione	1 pz.
Peso netto	4.159

Caratteristiche

Peso lordo	4.16
Quota di rame (kg / pezzo)	1.06
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177540750
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvazioni

Approvazioni	CQC-CCC
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK