Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9677.705

Adattatori per apparecchi

Stato: 13/12/2025 (Fonte: rittal.com/it-it)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9677.705 - Adattatori per apparecchi fissaggio a vite

Per interruttori di potenza ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Per sistemi a sbarre con interasse di 185 mm.

Caratteristiche

Codice prodotto	SV 9677.705
Materiale	Poliammide Resistenza al fuoco secondo UL 94-V0
Colore	RAL 7035
Per sistemi sbarre con interasse	185 mm
Connessione cavi	inferiore
Installation type	Fissaggio a vite
Numero dei poli	3 poli
Corrente nominale max.	1.000 A
Tensione nominale di esercizio	690 V, 3~
Nota	Connessione cavi: uscita interruttori e/o come cavo di uscita dell'interruttore Ideali per l'utilizzo di dispositivi di comando con collegamento frontale Per il fissaggio a sbarre forate. Assicurarsi che nell'area dell'apparecchio non siano montati profili di copertura.
Dimensioni	Larghezza: 300 mm Altezza: 652 mm
Per sbarre di distribuzione	Altezza: 10 mm
Per produttori (tipo)	ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A) Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A) Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A) Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
Confezione	1 pz.
Peso netto	13.8

© Rittal 2025

Caratteristiche

Peso lordo	14.35
Quota di rame (kg / pezzo)	7.814
Codice tariffa doganale	85369095
EAN	4028177707085
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvazioni

Approvazioni	UL + C-UL (listed)
Spiegazioni	Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità UK