Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AX 1008.000

# AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

State: 2026/03/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 1008.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | AX 1008.000 |
| 材質 | エンクロージャー：ステンレス<br>ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。<br>マウンティングプレート：鋼板<br>ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 表面 | ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm<br>マウンティングプレート： 亜鉛めっき |
| 同梱品 | ドア付きハウジング、開角度 130°<br>マウンティングプレート<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| 保護等級、NEMA | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 12 |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 66 |
| 型式等級、UL 50E に準拠 | タイプ 1<br>Type 3R<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12 |
| IKコード | IK10 |
| 寸法： | 幅: 380 mm<br>高さ: 600 mm<br>奥行: 210 mm |
| 板厚 （ドア） | 1.5 mm |
| 板厚 （エンクロージャー) | 1.25 mm |
| 材料 (マウンティングプレート) | 2.5 mm |
| マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ) | 330 mm x 575 mm |
| ドアの数 | 1 |
| ロック | ロックの仕様: カムロック<br>ロックの数: 2<br>ロックインサート: ダブルビット 3 mm<br>Material lock: 亜鉛ダイカスト |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 1パック | 1 個 |

# Features

| | |
|---|---|
| 純質量 | 13 kg |
| 総質量 | 13.78 kg |
| 関税率番号 | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| 製品説明 | AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行：380x600x210 mm, ステンレス 1.4301 製, マウンティングプレート付き, １枚ドア、カムロック２個 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Explanations | CE適合宣言書 |