Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 1019.000
AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

State: 2025/09/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

AX 1019.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

Features

品番	AX 1019.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4301 (AISI 304)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm マウンティングプレート： 亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12

© Rittal 2025

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 300 mm
板厚 （ドア）	2 mm
板厚 （エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2.5 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	945 mm x 1,175 mm
ドアの数	2
ロック	ロックの仕様: 3点ロックシステム ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	71.4
総質量	78
関税率番号	94032080
EAN	4028177815056
E-Number Sweden	E3465135
ETIM 9	EC000261

Features

ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書