Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AE 1036.500

AE コンパクトボックス

State: 2025/12/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AE 1036.500 - AE コンパクトボックス

ドア付きハウジング、鋼板製、塗装済み、マウンティングプレート付き、ボトムにグランドプレート付き。

Features

品番	AE 1036.500
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板、ポリウレタンパッキンで周囲を密閉
表面	エンクロージャーとドア： 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート： 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア＆ヒンジ付き、密閉型 本体の底部にグランドプレート マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
保護等級、NEMA	NEMA 4
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
IKコード	IK08
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
板厚 （ドア）	1.5 mm
板厚 （エンクロージャー)	1.38 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm

Features

マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	254 mm x 275 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
ロックの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
グランドプレート	数: 1
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	5.786
総質量	6.2
EAN	4028177522909
E-Number Sweden	E3404504
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書