RITTAL

AX 1303.000 - AX ベーシックエンクロージャー、ステンレス製

頑丈なステンレス製のエンクロージャーにはカムシステムが組み込まれているため、穴あけ加工をせずに、広範囲にわたるシステム構築を迅速かつ安全に実現できます。

Features

品番	AX 1303.000
材質	エンクロージャー：ステンレス ドア：ステンレス製、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布。 マウンティングプレート：鋼板 ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
表面	ハウジングとドア：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm マウンティングプレート： 亜鉛めっき
同梱品	ドア付きハウジング、開角度 130° マウンティングプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

© Rittal 2026

Features

保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 66
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Type 12
IKコード	IK10
寸法：	幅: 380 mm 高さ: 380 mm 奥行: 210 mm
板厚 （ドア）	1.5 mm
板厚 （エンクロージャー)	1.5 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	330 mm x 355 mm
ドアの数	1
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 1 ロックインサート: ダブルビット 3 mm Material lock: ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
基材	ステンレス、1.4404 (AISI 316L)
1パック	1 個

Features

純質量	9.31 kg
総質量	9.8 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
製品説明	AX コンパクトエンクロージャー, 幅x高さx奥行：380x380x210 mm, ステンレス 1.4404 製, マウンティングプレート付き, １枚ドア、カムロック１個

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書