Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

BG 1579.450

BG バスボックス

State: 2024/04/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

BG 1579.450 - BG バスボックス

鋼板製ドア付きウォール型キャビネット、透視窓はポリカーボネート製。保護等級 IP 65。ほとんどのメーカーのバスモジュールを固定できます。

Features

品番	BG 1579.450
材質	エンクロージャー：鋼板 ドア：鋼板 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm
表面	エンクロージャーとドア： 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア付き ドアに透視窓 マウンティングプレート
Protection category NEMA	NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
IKコード	IK08
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	785 mm x 275 mm
可視面積	透視窓幅: 740 mm 透視窓高さ: 155 mm 窓の下縁からドアの下縁までの距離: 92 mm

Features

板厚 （エンクロージャー)	1.38 mm
板厚 （ドア）	1.25 mm
ドアヒンジの位置	下
ロック	ロックの仕様: カムロック ロックの数: 2 ロックインサート: ダブルビット 3 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
質量/パック	13.14 kg
EAN	4028177460072
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書