Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KX 1613.100

KX バスボックス (鋼板製)、ダブルビットインサート付き

State: 2025/09/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

KX 1613.100 - KX バスボックス (鋼板製)、ダブルビットインサート付き

鋼板製ウォール型キャビネット、カバーおよび透視窓付き。保護等級 IP 65/NEMA 12。バスモジュールやほぼすべてのメーカーのセンサーを取り付けることができます。

Features

品番	KX 1613.100
仕様	透視窓付き
材質	エンクロージャー：鋼板 カバー：鋼板、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 透視窓：ポリカーボネート、厚さ 4 mm マウンティングプレート：鋼板製、亜鉛メッキ
表面	エンクロージャーとカバー： 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	RAL 7035
同梱品	ヒンジ式カバー付きハウジング カバー内の透視窓 マウンティングプレート ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック

Features

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 65
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK08
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 300 mm 奥行: 155 mm
板厚 （カバー）	1.25 mm
板厚 （エンクロージャー)	1.25 mm
材料 (マウンティングプレート)	2 mm
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	12
総質量	12.111
PCF/VE (Cradle to Gate)	40.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	84879059
EAN	4028177970038
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	C-UL