Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 2310.038
穴付きフランジ

State: 2025/05/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2310.038 - 穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

AE 用サポートレールやAE　用ドアステイを固定するために使用します。

Features

品番	SZ 2310.038
仕様	穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
用途	次のアクセサリーの取り付けに使います。 ドアクロスレール、AE用 AE 用ドアステイ その他
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	ナットおよび歯付きワッシャーを含む
長さ	318 mm
取り付け方法	ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
適用	上のドア用
品番について	上のドア用
適用エンクロージャータイプ	AEステンレス TP ユニバーサルコンソール
適用高さ	380 mm

© Rittal 2025

Features

1パック	20 個
純質量	1.56
総質量	1.752
関税率番号	73269098
EAN	4028177020917
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234