Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 2310.100
穴付きフランジ

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2310.100 - 穴付きフランジ ステンレス製 AE 用

AE 用サポートレールやAE　用ドアステイを固定するために使用します。

Features

品番	SZ 2310.100
仕様	穴Ø 3.7 mm、25 mm ピッチ
用途	次のアクセサリーの取り付けに使います。 ドアクロスレール、AE用 AE 用ドアステイ その他
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	ナットおよび歯付きワッシャーを含む
長さ	938 mm
取り付け方法	ドア裏面にあるスタッドボルトに垂直に取り付けます
適用エンクロージャータイプ	AEステンレス
適用高さ	1,000 mm
1パック	20 個
純質量	4.82

© Rittal 2025

Features

総質量	5.067
関税率番号	73269098
EAN	4028177020955
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234