Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SZ 2411.631
ポリアミド製ケーブルグランド

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)

SZ 2411.631 - ポリアミド製ケーブルグランド

内蔵のクランプブレードは、確実に締め付け、ケーブルに優しい張力緩和機能を有します。

Features

品番	SZ 2411.631
メリット	ケーブルグランドと止めナットが一体になっているためスペースを取りません。 締め付けを均等にし、ケーブルに優しい張力緩和機能を持つクランプブレード
材質	ポリアミド 6 パッキン：CR/NBR
塗装色	RAL 7035
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 68 (5気圧30分)
寸法：	高さ: 35.5 mm
ねじ	M25 x 1.5
ねじ長さ	8 mm
最小ケーブル径	10 mm
最大ケーブル径 mm	17 mm
動作温度範囲	-30 °C...100 °C
torque	5 Nm
スパナ幅	29 mm
寸法：	ねじ: M25 x 1.5 ねじ長さ: 8 mm

Features

型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 4 Type 4X Type 12 タイプ 13
1パック	25 個
純質量	0.475
総質量	0.495
関税率番号	39269097
EAN	4028177820753
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approvals

Approvals	CSA + CSAus UL + C-UL (listed) VDE
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書