Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2508.020
ウォールブラケット

State: 2025/12/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2508.020 - ウォールブラケット AX 鋼板製、KX 鋼板製、AX IT、EL 用

設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。

Features

品番	AX 2508.020
製品説明	設置場所が狭い所においても、ウォール型キャビネットの快適なワンマン設置作業に最適。
メリット	ハウジングのバーリング加工された穴に、セルフタッピングねじを使用して、後ろから直接ねじ込みます 事前に壁にねじ込んであるねじにウォールブラケットを掛けるだけです 異なる取り付け位置は、現地の実状に合う最適な壁面固定を可能にします セルフタッピングねじの代わりに、ホルダーをねじとナットで内側から固定することもできます。 動的アプリケーションにおいて、ナットで追加固定したい場合に使用します
材質	鋼板製、亜鉛メッキ
同梱品	ウォールブラケット カバーキャップ 取り付け部品を含む
壁面からの距離	20 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: AX 鋼板製 KX 鋼板製 AX IT EL AX ウォール型キャビネット、3分割型
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 3R Type 4 Type 12
1パック	4 個
純質量	0.44
総質量	0.44
PCF/VE (Cradle to Gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	83025000
EAN	4028177938281
E-Number Sweden	E3465271
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Approvals

Approvals

Approvals	DNV-GL
	UL + C-UL - FTTA