Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SZ 2562.010
# プラスチック製ケーブルグランドプレート

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

# SZ 2562.010 - プラスチック製ケーブルグランドプレート メートル法打ち抜き穴付き

予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | SZ 2562.010 |
| 製品説明 | 予めケーブルグランド設置用打抜き穴が設けられています。標準の鋼板製グランドプレートのシールを使用してください。 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 注記： | 適合するグランドプレートの大きさに関しては、それぞれのハウジングの詳細をご覧ください |
| メートル法打ち抜き穴の数 | 2 x M12<br>4 x M16<br>4 x M20<br>10 x M25<br>4 x M32<br>4 x M40<br>2 x M50 |
| 寸法： | 幅: 339 mm<br>奥行: 149 mm |
| 適用 | エンクロージャータイプ: AE |
| グランドプレート | サイズ: 4 |
| 動作温度範囲 | -40 °C...70 °C |
| 保護等級、EN 60 529 に準拠 | IP 55 (適切な取り付けがされている場合) |

# Features

| | |
|---|---|
| Number knockouts | 2<br>4<br>4<br>10<br>4<br>4<br>2 |
| Metric diameter | M12<br>M16<br>M20<br>M25<br>M32<br>M40<br>M50 |
| 1パック | 5 個 |
| 純質量 | 0.95 |
| 総質量 | 1 |
| 関税率番号 | 39269097 |
| EAN | 4028177550278 |
| E-Number Sweden | E3404763 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |