Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3110.000
サーモスタット

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

SK 3110.000 - サーモスタット エンクロージャー内用サーモスタット

特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。

Features

品番	SK 3110.000
製品説明	特に、ファンユニット、ヒーター、ヒートエクスチェンジャーの制御に最適です。また、このサーモスタットは、エンクロージャー内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます。
メリット	外部からねじ留め可能な端子接続を使用、時間のかからない接続方式を採用。 EN 50 022に準拠した垂直または水平の 35 mmレール (DIN レール) に柔軟に取り付けができ、さらに同梱のアダプターを使ってエンクロージャーフレームまたはマウンティングプレートにスナップ固定ができます
仕様	サーマルフィードバック付きの温度感知素子としてのバイメタルコントローラー スイッチ接点：1極のスプリングスイッチによる切換接点 許容接点容量：端子 5 - 3 (暖房用)：AC ~ 10 (4) A (cos φ = 0.6 時の誘導負荷) / DC = 最大 20 W端子 5 〜 4 (冷却用)AC 5 (4) A (cos φ = 0.6時の誘導負荷) / DC = 最大 30 W スイッチングディファレンシャル 約 1 K ± 0.8 K
塗装色	RAL 7035
1パック	1 個

Features

寸法：	幅: 71 mm 高さ: 71 mm 奥行: 33.5 mm
設定範囲	5 °C...60 °C
定格電圧	24 V～230 V、単相 24 V～60 V (DC)
純質量	0.095
総質量	0.12
関税率番号	90321020
EAN	4028177036598
E-Number Sweden	E3404752
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) VDE
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書