Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3149.007
ルーフ型ファン/ ルーフベント

State: 2025/11/19 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3149.007 - ルーフ型ファン/ ルーフベント

充分なスペースがあれば、どのトップパネルにでも取り付け可能です。換気性能：360 m^3/h。

Features

品番	SK 3149.007
仕様	配線済みユニット、ラジアル型ファン装備
Product modification	取り付け用カットアウトに互換性はありません。トップパネルを引き続き使用する場合は、アダプターフレーム 5050.700 が必要になります。
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	密閉部品および固定部品 穴加工用テンプレート 電源ケーブル（3 m）
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 42 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.2 A
寸法：	幅: 420 mm 高さ: 95 mm 奥行: 340 mm
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 345 mm カットアウト 奥行: 265 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 43
注記：	フィルターホルダーとフィルターマットを付け加えると、ルーフベント 3148.007の保護等級は IP 44になります。

Features

動作温度範囲	-10 °C...60 °C
騒音レベル	50 Hz の場合: 53 dB(A)
1パック	1 個
純質量	5.824
総質量	6.131
関税率番号	84145915
EAN	4028177165342
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Explanations	製造者宣言書