Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3164.230
ルーフ型ファン

State: 2025/07/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3164.230 - ルーフ型ファン VX、VX IT用

雑音の発生が少なくて（40 dB）、体積流れが大きい（自由な流れで1500 m^3/h）オフィス環境用ルーフファン。

Features

品番	SK 3164.230
メリット	トップパネル付き仕様の場合はカットアウトの必要がなく、取り付けが簡単です。 配線済み
材質	鋼板、塗装済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ルーフ型ファン 取り付け部品を含む
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.3 A 60 Hz の場合: 0.35 A
寸法：	幅: 511 mm 高さ: 227 mm 奥行: 511 mm
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	内部循環 IP 54

Features

注記：	通気孔付きベーストリムパネル２枚を使用した状態で逆圧が 40 Pa ある場合は、風量が 800 m^3/h に低下します
動作温度範囲	20 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	18.35
総質量	19.36
関税率番号	84145915
EAN	4028177309494
ECLASS 8.0	27180716

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書