Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3165.830
クロスフローファン

State: 2025/08/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3165.830 - クロスフローファン

サーバーラックのドアフレーム(フロントドアあるいはリアドア)に取り付け、IT機器の水平気流をサポートします。

Features

品番	SK 3165.830
製品説明	既存の DK-TS アプリケーションのアップグレード (追加装備) に。 ワンピース型通気仕様鋼板ドアへの装着専用。サーバーラックとネットワークラックへの実装密度が高くなるにつれ、ラックの直接かつ強制的な換気は、避けて通れないテーマとなっています。リアドアまたはフロントドアのドアフレームに固定するドア取り付け型ファンユニットは、サーバーの水平方向のエアフローを補助し、稼働中のコンポーネントの迅速な放熱を可能にします。
メリット	ファン増設ユニットを 2 個追加すると、風量は 1200 m^3/h に増加します。 エアフローはファンを反転させるだけで逆方向になります。 複数のクロスフローファンをカスケード配置できます。 ドア補強フレーム上に簡単取り付け。 配線済み
塗装色	RAL 7035
同梱品	ファン 2個 電源ケーブル（2.5 m） 取り付け部品を含む
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 70 W 60 Hz の場合: 70 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 0.38 A 60 Hz の場合: 0.36 A

Features

寸法：	幅: 693 mm 高さ: 606 mm 奥行: 64.5 mm
注記：	必ずドア補強フレームのみに取り付けてください。
騒音レベル	55 dB(A)
適用	エンクロージャータイプ: サーバーラック TS 8 DK-TS 幅: 800 mm
動作温度範囲	20 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	11.523
総質量	12.129
関税率番号	73269098
EAN	4028177309371
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716