Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3173.100
フリースフィルターマット

State: 2025/11/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

SK 3173.100 - フリースフィルターマット

エンクロージャーコンポーネントを汚れ、ほこり、水から効果的に保護するための、ルーフ型ファン、フィルターファン、またはサーモエレクトリック クーラー用スペアフィルターマット。

Features

品番	SK 3173.100
仕様	フィルターファン用
製品説明	段階構造のランダム不織布製です。100 °Cまでの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN 53 438準拠)。ダストエア側：オープン ストラクチャー。クリーンエア側：クローズド ストラクチャー。粒子サイズが10 µm以上の、ほとんどのダスト類を確実にこし取ります。
材質	化学繊維
注記：	EMC フィルターファンユニットでの使用には適していません。
適用品番	3243.... 3244.... 3245....
寸法：	幅: 289 mm 高さ: 289 mm 奥行: 17 mm
フィルター等級	DIN EN 779 に準拠: G3 DIN EN ISO 16890 に準拠: ISO 粗さ 50 %
1パック	5 個
純質量	0.1
総質量	0.12
関税率番号	56039390

Features

EAN	4028177038134
E-Number Sweden	E3404749
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC