Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3237.208
フィルタールーバー

State: 2026/01/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

SK 3237.208 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

Features

品番	SK 3237.208
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	フィルタールーバー フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 92 mm カットアウト高さ: 92 mm
適用品番	SK 3237.1xx
寸法：	幅: 116.5 mm 高さ: 116.5 mm 奥行: 16 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3 Type 3R、フリースフィルターと防水フードの使用で

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルターの使用で IP 56、フリースフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.13
総質量	0.14
関税率番号	39269097
EAN	4028177663435
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書