Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3238.208
フィルタールーバー

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3238.208 - フィルタールーバー 標準仕様

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。

Features

品番	SK 3238.208
製品説明	対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。
材質	ABSプラスチック
塗装色	RAL 9005
同梱品	フィルタールーバー フリースフィルターマット
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 124 mm カットアウト高さ: 124 mm
適用品番	SK 3238.1xx
寸法：	幅: 148.5 mm 高さ: 148.5 mm 奥行: 24 mm

Features

保護等級、NEMA	Type 1、プリーツフィルターの使用で Type 12、フリースフィルターの使用で Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.17
総質量	0.18
関税率番号	39269097
EAN	4028177663466
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Certificates	EAC

Approvals

Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書