Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3240.300

Blue e+ フィルタールーバー

State: 2025/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3240.300 - Blue e+ フィルタールーバー

対流によって換気する場合は、エンクロージャーの上部と下部にフィルタールーバーを取り付けることができます。



Features

品番	SK 3240.300
仕様	ウォール型
メリット	ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました 最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に 工具不要の組み立て
材質	プラスチック
塗装色	RAL 7035
同梱品	フィルタールーバー プリーツフィルター
取り付け用カットアウト	カットアウト 幅: 224 mm カットアウト高さ: 224 mm
適用品番	SK 3240.7xx/3240.9xx/3241.7xx/3241.9xx

Features

寸法：	幅: 255 mm 高さ: 255 mm 奥行: 45.2 mm
保護等級、NEMA	Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で IP 56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
1パック	1 個
純質量	0.4
総質量	0.67
関税率番号	39269097
EAN	4028177998360
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)