Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3303.110
ウォール型クーリングユニット

State: 2025/05/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3303.110 - ウォール型クーリングユニット ベーシックコントローラ式

冷却能力 500 W ～ 4.000 W までのウォール型クーリングユニット。標準的にベーシックコントローラー、RiNano コーティングの凝縮器および電気式凝縮水気化器が内蔵されています。

Features

品番	SK 3303.110
材質	鋼板製
同梱品	配線済み 穴加工用テンプレート 固定部品
総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 500 W 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 280 W
定格電圧	115 V、単相、60 Hz
定格電流 最大	60 Hz の場合: 5.7 A
起動電流（最大）	60 Hz の場合: 11.5 A
風量 （無障害フロー）	外部循環経路: 345 m^3/h 内部循環経路: 310 m^3/h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4

Features

仕様	ウォール型
寸法：	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 210 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.17 kg
温度制御	ベーシックコントローラー (工場出荷時の設定 +35 °C)
動作温度範囲	20 °C...55 °C
設定範囲	30 °C...55 °C
定格出力 Pel	定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 470 W 定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 500 W
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A
1パック	1 個
純質量	18.335
総質量	19.3
EAN	4028177322820
ECLASS 8.0	27180704

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR + C-UR (recognized)

Approvals

Certificates	EAC
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書