Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3311.040
接続ホース

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.040 - 接続ホース

フレキシブルで短縮可能な接続ホース、両端に継手ナット付き、LCP/LCUを固定配管に接続するために使用します。

Features

品番	SK 3311.040
材質	NBR (内側)はスチールスパイラルおよび裏地付き
仕様	ラック冷却
長さ	1.8 m
水配管接続	G 1½ インチめねじ
動作温度範囲	-30 °C...70 °C
許容最大圧力 (p 最大)	16 バール
1パック	2 個
純質量	7.422
総質量	7.812
関税率番号	39173200
EAN	4028177663725
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712