Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3427.010
ブスバー用ヒューズアダプター

State: 2025/12/26 (Source: rittal.com/jp-ja)

SV 3427.010 - ブスバー用ヒューズアダプター

3極、バスバーの中心の間隔60 mm用。

Features

品番	SV 3427.010
材質	ヒューズアダプター：グラスファイバー強化型熱可塑性ポリエステル(PBT) 接触保護：ポリアミド製 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	RAL 7035
注記：	撚線ーブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
適用バスバーシステム間隔	60 mm
電源接続	サポート端子
ヒューズリンク	D II-E27 (アダプターねじ)
Rated insulation voltage	690 V
定格電流 最大	25 A
定格電圧	500 V (DC) 500 V、三相
注記：	DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) 準拠のヒューズリンク使用時に使います
寸法：	幅: 42 mm 高さ: 209 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 – 16 mm^2
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm

Features

極数	3 極
定格電圧 (L1 + L2)	500 V (DC)
定格電圧 (L1 + L3)	500 V (DC)
Round conductor cross-section	1.5 – 16 mm^2
1パック	10 個
純質量	2.37
総質量	2.465
銅の含有量 (kg / 個)	0.046
関税率番号	85369095
EAN	4028177674950
ETIM 9	EC001644
ETIM 8	EC001644
ECLASS 8.0	27142120

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書