Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# AS 4051.551
# スリーブ端子

State: 2025/12/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

# AS 4051.551 - スリーブ端子 ベルト上

プラスチックカラー付き。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | AS 4051.551 |
| 製品説明 | プラスチックカラー付き。 |
| 仕様 | 耐熱性 最高 105 °C |
| 材質 | E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき<br>プラスチックカラー：ポリプロピレン |
| 塗装色 | 黒 |
| 長さ | 8 mm |
| AWG | 16 |
| 内径 | 4 mm |
| 適用断面積 | 1.5 $mm^2$ |
| DIN 色番号 | Yes |
| Multinorm | Yes |
| 注記： | UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 |
| 納品形態 | ベルト上 |
| 1パック | 4,000 個 |
| 純質量 | 4 |
| 総質量 | 0.645 |
| 関税率番号 | 85369010 |

# Features

| | |
|---|---|
| EAN | 4028177937994 |
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |