Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.578
スリーブ端子

State: 2026/11/24 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

AS 4051.578 - スリーブ端子 単体で

プラスチックカラー付き。

Features

品番	AS 4051.578
製品説明	プラスチックカラー付き。
仕様	耐熱性 最高 105 °C
材質	E-Cu (電気銅) 製、電気亜鉛めっき プラスチックカラー：ポリプロピレン
塗装色	白
長さ	10 mm
AWG	18
内径	3.4 mm
リタール色番号	Yes
Multinorm	Yes
注記：	UL 認証取得には、自動圧着機のような作業に適した工具を使用することが条件です。 専門的なアドバイスについては、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
納品形態	単体で
1パック	500 個
純質量	0.5
関税率番号	85369010
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2026

Features

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
製品説明	ワイヤ加工用フェルール端子、0.75 mm^2、白、単体 (ばら)、10 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UR