Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CM 5001.080
ケーブルクランプレール

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CM 5001.080 - ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。

Features

品番	CM 5001.080
製品説明	ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
取り付け方法	まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
取り付け方法、VX ベース	幅 / 奥行 600 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トルクスタッピングねじとの併用で取り付けた場合
取り付け方法、VX ベース (ステンレス製)	幅 / 奥行 600 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で
適用	VX ベースシステム VX ベースシステム (ステンレス製)
寸法：	長さ: 499 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP HD コンパクトエンクロージャー 幅: = 600 mm
適用幅	600 mm
1パック	1 個
純質量	0.528
総質量	0.64
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177502949
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604