Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# CM 5001.082
# ケーブルクランプレール

State: 2025/10/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CM 5001.082 - ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | CM 5001.082 |
| 製品説明 | ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。 |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む |
| 取り付け方法 | まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm<br>まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm<br>マウンティングプレートに対して傾けて取り付け |
| 取り付け方法、VX ベース | 幅 / 奥行 1000 mm のベース内の、ベースコーナーピースに、トルクスタッピングねじとの併用で取り付けた場合 |
| 取り付け方法、VX ベース (ステンレス製) | 幅 1000 mm のベース内に、M6 トルクスねじ、および M6 ナットとの併用で |
| 適用 | VX ベースシステム<br>VX ベースシステム (ステンレス製) |
| 寸法： | 長さ: 899 mm |

# Features

| | |
|---|---|
| 適用 | エンクロージャータイプ: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>幅: = 1,000 mm |
| 適用幅 | 1,000 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.865 |
| 総質量 | 0.965 |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 1.7 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73269098 |
| EAN | 4028177502963 |
| ETIM 9 | EC000322 |
| ETIM 8 | EC000322 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |