Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CM 5001.082
ケーブルクランプレール

State: 2025/05/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CM 5001.082 - ケーブルクランプレール マウンティングプレート用Cレール、VX、TS、VX SE、TP用

ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。

Features

品番	CM 5001.082
製品説明	ケーブルを引き込む際の張力緩和に使用します。マウンティングプレート幅に合わせた長さのレールをご用意しています。同梱のマウンティングブラケットで、マウンティングプレート上に三通りの取り付け方が可能です。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	マウンティングブラケット2個および固定ねじを含む
取り付け方法	まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離23 mm まっすぐに取り付け、マウンティングプレートからの距離10 mm マウンティングプレートに対して傾けて取り付け
VX base/plinth installation options	In base/plinth width/depth 1000 mm for mounting on the base/plinth corner pieces, in conjunction with metal multi-tooth screws
Installation options for VX base/plinth, stainless steel	In base/plinth width 1000 mm, in conjunction with M6 multi-tooth screws and M6 nuts
適用	VX ベースシステム VX base/plinth system, stainless steel
寸法：	長さ: 899 mm

Features

適用	エンクロージャータイプ: VX TS VX SE TP 幅: = 1,000 mm
1パック	1 個
純質量	0.865
総質量	0.965
PCF per pack (cradle-to-gate)	1.7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
関税率番号	73269098
EAN	4028177502963
ETIM 9	EC000322
ETIM 8	EC000322
ECLASS 8.0	27400604