Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

CM 5110.500

CM コンパクトエンクロージャー

State: 2025/08/24 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CM 5110.500 - CM コンパクトエンクロージャー

鋼板製ドア付きハウジング、マウンティングプレート付き、ボトムにはグランドプレート用の開口部有り。保護等級 IP 55。リタール コンパクトエンクロージャーの特徴と TS 8 連結エンクロージャーシステムの多様な拡張性が共存しています。穴付きフランジレールが、サポートレール、ケーブルダクトホルダーやカバーなどを素早く固定できるように、ドアに装備されています。

Features

品番	CM 5110.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板製、2.0 mm、周囲に発泡ポリウレタンパッキンを塗布 マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーとドア： 電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレート： 亜鉛めっき
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア＆ヒンジ付き ダブルビットインサート付き3点ロックシステム マウンティングプレート 自在にケーブル引き込みできるようボトムを開放
保護等級、NEMA	NEMA 12 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)

Features

保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55 (対応するグランドプレートやエンドプレートを選択した場合)
IKコード	IK08
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	540 mm x 755 mm
ドアの数	1
ドアヒンジ位置変更可能	Yes
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	36.05
総質量	38.1
関税率番号	94032080
EAN	4028177479685
E-Number Sweden	E3404457
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書