Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

IT 5302.123
マウンティングレールセンター固定部品

State: 2025/08/04 (Source: rittal.com/jp-ja)

IT 5302.123 - マウンティングレールセンター固定部品 VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用

マウンティングレールセンター固定部品、VX IT用。負荷(荷重)が偏っている場合のひずみを防ぎます。

Features

品番	IT 5302.123
製品説明	取り付けた負荷が均等でなかった場合に、アダプターレールが歪むのを防ぎます。VXフレームの外側実装面上のマウントプロファイル(システムレール)とプロファイルレール(マウンティングレール)との間に直接固定します。
メリット	部分的な 19インチ実装において単独固定として使用可能
用途	標準型 482.6 mm (19インチ) マウンティングレールを外側実装面に固定するために使用します
材質	鋼板製
表面	塗装
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
適用	幅: = 600 mm
1パック	2 個
純質量	0.24
PCF/VE (Cradle to Gate)	1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます

Features

関税率番号	83024900
EAN	4028177955516
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234