Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.675
ユニットテーブル、引き出し式

State: 2025/11/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.675 - ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm（19インチ）の架装面の間の取り付け用。



Features

品番	DK 5501.675
製品説明	2つの19インチ機器取り付け面間 (それぞれの 19インチマウンティングレールあるいは 19インチマウントフレーム) の取り付けに使用します。
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 セルフロック 引き出し用
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
表面	テーブル：塗装済み スライドレール / 取り付けキット：亜鉛めっき
塗装色	RAL 9005
同梱品	スロット付きユニットテーブル 取り付けキット付きスライドレール 取り付け部品を含む

Features

用途	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
耐荷重	50 kg
寸法：	幅: 419 mm 奥行: 500 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	400 – 600 mm
1パック	1 個
純質量	5.9
総質量	6.14
PCF/VE (Cradle to Gate)	23.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679115
E-Number Sweden	E7239594
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261